

JRG2507 / JRG2508 电动数显吸盘

一、使用方法


- 一、请先清洁瓷砖表面；
- 二、使用前请清洁底面橡胶吸盘；
- 三、避免抽气口进灰、进水；
- 四、避免吸盘沾到油渍，以免减少吸盘使用寿命。
- 五、长按按钮 1秒，吸盘工作吸气，压力达到最大值时停止工作，压力降到指定时，吸盘工作补气，双击按键排气，单击按键继续工作吸气；
- 六、长按按钮 2-5 秒关闭电源，在排气释放压力后 30 秒无任何操作，亦会自动关闭电源。
- 七、吸盘充电电压 5V。

二、售后服务

- 一、购买时，请检查产品和包装，如有使用，破损等状况，立即要求经销商更换产品；
- 二、机器保修期为三个月；
- 三、人为因素导致的损坏本厂概不负责；
- 四、请勿置于瓷砖胶、泥浆等恶劣环境中，如在此情况下造成的产品损坏，不予保修；
- 五、产品有任何使用问题请第一时间联系当地经销商。

JRG2507 / JRG2508 电动数显吸盘

三、内部结构



保修条件

- 1. 铺贴工具从第一个使用者购入本产品日起保修期为三个月。
- 2. 使用工具前必须了解说明书和安全指求。
- 3. 保期内对消耗部件之正常磨损、及人为性损坏者，则不予以保修。
- 4. 保期内，不正确依操作说明使用者或自行拆除和修理者都不以保修。如须修理，则按机具零件价格及维修工钱收费。
- 5. 用户须将机具送回维修中心修理，来往运费、保险费自行支付。购买者凭发票到卖方单位指定点修理。

JRG2507 / JRG2508 电动数显吸盘

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 规    格 |                     |
| 产品型号   | JRG2507 / JRG2508   |
| 产品电机   | 全铜电机                |
| 最大吸力   | 垂直拉力200kg，水平拉力150kg |
| 吸盘尺寸   | 直径                  |
| 续航时间   | 56h                 |
| 充电时间   | 3.5h                |
| 电压/功率  | 3.7V/3W             |
| 电池容量   | 3000mAh             |
| 吸盘材质   | 丁晴橡胶                |
| 可吸附面   | 瓷砖、玻璃、金属、木板等光面材质    |

用户保存联

用户/联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

产品名称: \_\_\_\_\_ 产品型号: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

JRG2507 / JRG2508  
电动数显吸盘



为了您的安全，使用前请仔细阅读说明书。请使用防护装置。